

Lenço SatPax[®] 1200 Pré-Saturado

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Entrelaçamento duplo de poliéster contínuo
- Lavado e empacotado em sala limpa Berkshire ISO4 (Classe 10)
- Pré-saturado com Álcool Isopropílico grau semicondutor (IPA) e água deionizada (DIH₂O)
- Disponível em bolsas abre-fecha - lenços dobrados em Formato "J" para secagem simples
- Número do lote disponível em cada pacote para contagem e rastreamento
- Duas diferentes soluções IPA/ DIH₂O para saturação: 70/30 e 9/91
- Disponível na forma estéril para uso em processos assépticos

APLICAÇÕES

- Reduz requerimentos de estocagem e quantidades de uso
- Elimina borrifadores e níveis descontrolados de saturação
- Controle de VOC

ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS (MÉDIA)

Peso (g/m ²)	145
Calibre (µm)	488
Fibras (/cm ²)	0.56
Partículas (0.5µm) (tensão biaxial) (x10 ³ /cm ²)	1.1
Absorvência (cc/m ²)	NA
Absorvência específica (cc/g)	NA
Tempo de absorção (seg)	NA

Removíveis:	
H ₂ O (%)	0.014
2-Propanol (%)	0.050
Íons (ppm):	
Na ⁺	0.13
K ⁺	0.0031
Ca ⁺⁺	0.12
Mg ⁺⁺	0.034

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Produto	No. do Item	Tamanho	Solução	Embalagem	Folhas/Pcts	Pcts/Caixa
SatPax 1200	SPX1200.001.12	9x9"	70/30	bolsa	30	12
SatPax 1200	SPX1200.002.12	9x9"	09/91	bolsa	30	12